

# IDEAL 2270

## Destructeur individuel compact avec cylindre de coupe additionnel pour la destruction des CD/DVD-Roms

Deux ouvertures et cylindres de coupe séparés pour le papier et les CD/DVD-Roms. Compartiments de réception séparés pour une évacuation aisée. Marche/arrêt automatiques par cellule. Interrupteur multi-fonctions (veille / arrêt / retour). Témoins de fonctionnement. Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture pour une plus grande sécurité. Garantie à vie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure, acceptant agrafes et trombones. Moteur monophasé silencieux de 150 Watt. Double protection thermique du moteur. Système d'entraînement robuste et hermétique. Meuble en bois de grande qualité, intégrant un réceptacle amovible, avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Réceptacle séparé pour les CD/DVD-Roms ou les cartes de crédit plastifiées. Arrêt automatique par contact magnétique lorsqu'on retire le réceptacle du meuble (modèle 2270 coupe croisée). Volume de réception de 20 litres pour les déchets papier ; volume de réception d'environ 3 litres pour le réceptacle de CD/DVD-Roms et cartes de crédit. Ouverture de 220 mm (papier). Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz / 1~ (d'autres voltages disponibles sur demande), Dimensions (H x L x P) : 537 x 345 x 220 mm, Poids : 12,5 kg / 13,0 kg (coupe croisée).

### TYPES DE COUPE

#### 4 mm coupe fibres

Capacité (feuilles)\* : 11-13 / 9-11

Niveau de sécurité P-2

#### 3 x 25 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)\* : 6-7 / 5-6

Niveau de sécurité P-4

#### 2 x 15 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)\* : 4-5 / 3-4

Niveau de sécurité P-5

\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> / 80 g/m<sup>2</sup>




# IDEAL


WWW.IDEAL.DE

# IDEAL 2270

## Caractéristiques



**BLOC DE COUPE EN ACIER SPÉCIAL** Robuste et durable : cylindres de coupe de qualité supérieure en acier spécial, acceptant agrafes et trombones. Garantie à vie sur les cylindres de coupe dans des conditions normales d'utilisation.



**CYLINDRE DE COUPE SÉPARÉ** Ouverture et cylindre de coupe séparés pour la destruction de CD/DVD-Roms. Marche/arrêt automatiques par cellule.



**INTERRUPTEUR MULTI-FONCTIONS** Facilité d'utilisation grâce à un interrupteur multi-fonctions : veille / arrêt / retour.



**BAC DE RÉCEPTION** Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage et réceptacle séparé pour les CD/DVD-Roms.

